

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA DOLNEGO ŹRÓDŁA PRZEZ NANOTERM DLA FIRM PARTNERSKICH DANFOSS

Oferujemy Państwu naszym zdaniem najlepszy system pozyskiwania ciepła z gruntu za pomocą sond pionowych które umieszczamy w odwiertach pionowych wykonanych naszą specjalistyczną wiertnicą. Opierając się na 20 letnim doświadczeniu partnerów niemieckich i własnych nowatorskich rozwiązaniach proponujemy odwierty o głębokości 25-30m. Taka głębokość pozwala nam pozyskać maksymalną ilość ciepła z warstw zasilanych wodami gruntowymi bez konieczności przewiercania się do warstw wód głębinowych. System wykonania odwiertów za pomocą wiertel ślimakowych powoduje utrzymanie istniejących warstw geologicznych a tym samym daje największą efektywność poboru ciepła z wód gruntowych. Małe gabaryty wiertnicy (1,2m szerokości) umożliwiają wykonanie prac praktycznie w każdych warunkach. Podwozie wykonane na gąsienicach gumowych nie powoduje zniszczenia terenu inwestycji. Do zestawu dostosowany jest samochód pozwalający na szybkie przemieszczanie się maszyny na terenie całego kraju.

Wycena obejmuje:

- wykonanie odwiertów specjalistyczną maszyną na głębokość min.25m ale nie głębiej niż 30m.
- uzbrojenie odwiertów w sondy dn 40mm wraz z głowicami
- zakup i zamontowanie studzienki z rozdzielaczami wyposażonej w zawory odcinające i rotametry.
- wykonanie wykopów pozwalający na połączenie odwiertów ze studzienką i domem
- ułożenie rur na odcinkach poziomych
- zalanie układu glikolem wraz z próbą ciśnieniową
- opracowanie powykonawcze geologiczno-górnictwo
- uporządkowanie terenu po pracy wiertnicy

Moc pompy ciepła	Ilość odwiertów	Cena brutto
6 KW	4	14 419,00
8 KW	5	16 981,00
10 KW	6	19 543,00
12 KW	7	22 105,00
16 KW	9	27 229,00

www.nanoterm.pl tel. 071 783 29 00

